


品番：EA986VD-350

品名：150mm 戸車車輪(レール用・重量用)



販売価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
カタログ価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 04:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋳鉄
引張強さ	275	170
伸び	10	0.5
衝撃値	20	0

規格

項目	規格
標準寸法	JIS B 0501
公差	JIS B 0502
表面処理	黒色



仕様

サイズ(A×B)	130×43mm	サイズ	B1:48mm、C:33.0mm、D:10.0mm、E:10.0mm、L:100mm、M:30mm、M1:M20、t:13.0mm
軸径(F)	20mm	フランジ径(A1)	150mm
重量	3.30kg	材質	車:ダクタイル鋳鉄
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.