品番: EA986VE-120

品名: 120mm/ 780kg 戸車(V型·重量用)



| 販売価格       | <b>10,500円</b> (税抜)/ 11,550円(税込)    |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 10,500円(税抜)/11,550円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>4</b> (2025/11/26 12:14現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1750ページ                             |      |   |  |  |



 
 タクタイル検索と整直検検の比較

 HER ウボスセ 施力 総力 配さ 比較まで 集争を 100ml Open Oct 201 201 100ml 100ml







## 仕様

| 材質           | 車:ダクタイル鋳鉄、<br>枠:鉄板(クロメートメッ<br>キ) |     |                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 密閉防塵式ベアリング1個 | <u> </u>                         |     |                                                                                                                                    |
| 耐荷重(2個)      | 780kg                            | サイズ | A:120mm, B:27mm, B2:50×φ15.9mm, C:7.0mm, D:10.0mm, E:4.5mm, G:127.5mm, G1:90mm, H:140mm, J:38mm, L:15mm, L1:11mm, P:110mm, t:3.2mm |
| 重量           | 1.96kg                           |     |                                                                                                                                    |
| 1個価格         |                                  |     |                                                                                                                                    |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.