

品番 : EA986VE-275

品名 : 75mm 戸車車輪(V型・重量用)




販売価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
カタログ価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様


ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋳鉄
引張強さ	400N/mm <sup>2</sup>	200N/mm <sup>2</sup>
延伸率	10%	0.5%
衝撃強さ	高	低
加工性	良好	不良



規格表

品名	規格
75mm 戸車車輪(V型・重量用)	EA986VE-275



材質	車: ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			
車輪径×幅(A×B)	75×25mm	軸径(F)	13mm
サイズ	B1:30mm、C:6.5mm、 D:8.5mm、E:4.0mm、 L:75mm、M:φ19mm、 M1:φ12.9mm、t:4.0mm	重量	0.51kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.