


品番：EA986VE-320

品名：120mm 戸車車輪(V型・重量用)




販売価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
カタログ価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
引張強さ	400N/mm ²	490N/mm ²
伸び	10%	20%
衝撃値	10J	30J

項目	値
引張強さ	400N/mm ²
伸び	10%
衝撃値	10J



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			
車輪径×幅(A×B)	120×27mm	軸径(F)	16mm
サイズ	B1:30mm、C:7.0mm、 D:10.0mm、E:4.5mm、 L:75mm、M:φ24mm、 M1:φ15.9mm、t:5.0mm	重量	1.30kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.