

品番：EA986VE-350

品名：150mm 戸車車輪(V型・重量用)




販売価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
カタログ価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



仕様


ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	普通鋳鉄	ダクタイル鋳鉄
抗張力	200N/mm <sup>2</sup>	300N/mm <sup>2</sup>
引張伸び	0.5%	10%
断面収縮率	2%	10%



規格

規格	規格
ISO 9001	ISO 14001



材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			
車輪径×幅(A×B)	150×43mm	軸径(F)	20mm
サイズ	B1:48mm、C:13.5mm、 D:18.0mm、E:7.7mm、 L:100mm、M:30mm、 M1:M20、t:13.0mm	重量	3.30kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.