

品番：EA986VF-260

品名：60mm 戸車車輪(コ型・重量用)



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/11 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	普通鋳鉄	ダクタイル鋳鉄
抗張力(N/mm ²)	200	250
引張伸び(%)	0.5	10
断面収縮(%)	10	5
夏張力(N/mm ²)	150	180
夏張伸び(%)	0.5	10
夏張断面収縮(%)	10	5



寸法表

項目	寸法
車輪径(A)	60
幅(B)	20
軸径(F)	10
その他寸法	参照



仕様

車輪径×幅(A×B)	60×20mm	軸径(F)	10mm
サイズ	B1:24mm、C:7.5mm、D:6mm、 E:6.2mm、L:75mm、M:φ15mm、 M1:φ9.9mm、t:3.5mm	材質	車:ダクタイル鋳鉄
重量	0.25kg		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.