


品番：EA986VF-305

品名：105mm 戸車車輪(コ型・重量用)




販売価格	6,570円(税抜) / 7,227円(税込)		
カタログ価格	6,570円(税抜) / 7,227円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋳鉄
引張強さ	270	180
延伸率	10	0.5
衝撃値	10	0.5

項目	値
軸径	16
外径	105
幅	27
重量	0.95



仕様

サイズ	B1:30mm、C:14.0mm、D:8mm、 E:6.5mm、L:75mm、M: φ 24mm、 M1: φ 15.9mm、t:5.0mm	軸径(F)	16mm
車輪径×幅(A×B)	105×27mm	材質	車:ダクタイル鋳鉄
重量	0.95kg		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.