

品番 : EA986VF-75

品名 : 75mm/ 300kg 戸車(コ型・重量用)




販売価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
カタログ価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	295	205
引張伸び	10	0.5
断面収縮率	50	5



規格

項目	規格
標準寸法	JIS B 2001
公差	JIS S 2001
表面処理	クロメートメッキ



### 仕様

サイズ	A:75mm、B:25mm、 B2:46×φ12.9mm、C:7.5mm、 D:6mm、E:8.7mm、G:89.5mm、 G1:70mm、H:120mm、J:38mm、 L:15mm、L1:11mm、P:90mm、 t:3.2mm	耐荷重(2個)	300kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	0.98kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.