

品番 : EA986VG-150

品名 : 150mm/2000kg 戸車(平型・重量用)



販売価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
カタログ価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋳鉄
抗張力	570	200
引張断面積	25	25
重量	8	8
断面積	25	25



仕様表

項目	仕様
品名	150mm/2000kg 戸車(平型・重量用)
品番	EA986VG-150
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)
重量	7.00kg
耐荷重	2000kg



### 仕様

サイズ	A:150mm、B:43mm、 B2:88×M20、G:165mm、 G1:137mm、H:250mm、 J:60mm、L:35mm、 L1:20mm、P:185mm、 t:6.0mm	耐荷重(2個)	2000kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	7.00kg
密閉防塵式ベアリング2個			
1個価格			
枠付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.