


品番 : EA986VG-50

品名 : 50mm/ 200kg 戸車(平型・重量用)



販売価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクトイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	ダクトイル鋳鉄	普通鋳鉄
抗張力	400MPa	200MPa
引張伸び	10%	0.5%
断面収縮率	2%	5%

規格

規格	単位	寸法
全長	mm	100
全幅	mm	50
全高	mm	64
軸径	mm	9.9
軸間距離	mm	39.5
軸間距離	mm	32
軸間距離	mm	15
軸間距離	mm	11
軸間距離	mm	70
軸間距離	mm	3.2



### 仕様

サイズ	A:50mm、B:20mm、 B2:39.5×φ9.9mm、G:64mm、 G1:57mm、H:100mm、 J:32mm、L:15mm、 L1:11mm、P:70mm、 t:3.2mm	耐荷重(2個)	200kg
材質	車:ダクトイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	0.54kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.