


品番：EA986VG-50

品名：50mm/ 200kg 戸車(平型・重量用)



販売価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	275	205
延伸率	10	2
衝撃値	27	18
断面収縮率	2.3	1.2

規格

規格	単位	寸法
全長	mm	100
全幅	mm	50
全高	mm	64
軸径	mm	9.9
軸間距離	mm	39.5
軸間距離	mm	32
軸間距離	mm	15
軸間距離	mm	11
軸間距離	mm	70
軸間距離	mm	3.2



仕様

サイズ	A:50mm、B:20mm、 B2:39.5×φ9.9mm、G:64mm、 G1:57mm、H:100mm、 J:32mm、L:15mm、 L1:11mm、P:70mm、 t:3.2mm	耐荷重(2個)	200kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	0.54kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.