

品番 : EA986VH-75

品名 : 75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用)




販売価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 03:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm
重量	1.30	2.10	3.20	4.70	6.50	8.70	11.30
耐荷重	650	1000	1500	2200	3000	4000	5300



仕様表


項目	仕様
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)
耐荷重	650kg
重量	1.30kg
サイズ	A:75mm、A1:90mm、B:32mm、 B2:52mm、C:24.0mm、 D:7.5mm、E:8.0mm、G: 88mm、G1:67mm、 H:120mm、J:42.5mm、 L:15mm、L1:11mm、P: 94mm、t:3.2mm、 適用軌条レール: 6kg(25.4mm)



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	密閉防塵式ベアリング	1個
耐荷重(2個)	650kg	サイズ	A:75mm、A1:90mm、B:32mm、 B2:52mm、C:24.0mm、 D:7.5mm、E:8.0mm、G: 88mm、G1:67mm、 H:120mm、J:42.5mm、 L:15mm、L1:11mm、P: 94mm、t:3.2mm、 適用軌条レール: 6kg(25.4mm)
重量	1.30kg		
1個価格			

代替品

	品番 EA986VD-75 コメント 同サイズ
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.