




品番：EA986VN-300


品名：100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製)



販売価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
カタログ価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/11 01:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



品番	径	軸径	フランジ径	フランジ厚	軸径	軸径	軸径	軸径	軸径
EA986VN-300	100	16	120	10	16	16	16	16	16



### 仕様

材質	車: ステンレス(SUS303)	密閉防塵ベアリング	1個
芯棒付			
サイズ(A×B)	100×36mm	フランジ径(A1)	120mm
軸径(F)	16mm	サイズ	B1: 40mm、C: 27.0mm、 D: 10mm、E: 9.0mm、 F1: 25mm、L: 60mm、 M: 27mm、M1: M16、 t1: 10.5mm、t2: 10mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.