

品番 : EA986WA-50

品名 : 50x24mm 車輪(MCナイロン製)



販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/18 04:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



MCナイロンの特長
堅く丈夫で、軽量で、耐摩耗性が高く、耐熱性で優れています。また、機械的強度が高く、耐久性に優れています。軽量で回りが軽く、ノイズが少ない材質です。また、耐油性があり、アルコール、クリーナー等、フルカリに対する耐药品性に優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40°C~120°C
車輪径×幅	50×24mm	耐荷重	210kg
軸径	8mm	軸幅	29mm
リム幅	30mm	重量	60g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐药品性

ペアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.