

品番: EA986WA-65

品名: 65x34mm 車輪(MCナイロン製)



販売価格	2,990円 (税抜)/3,289円(税込)				
カタログ価 格	2,990円(税抜)/3,289円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/26 12:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1746ページ				







材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	65×34mm	耐荷重	340kg
軸径	12mm	軸幅	39mm
リム幅	40mm	重量	130g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性

ベアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.