# 品番：EA986WB-70

# 品名：75x32mm 車輪(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ付･MCﾅｲﾛﾝ製)



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,350円（税抜）／ 5,885円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 5,350円（税抜）／5,885円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2026/04/10 12:57現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | 1698ページ | | | |








**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材質 | タイヤ:MCナイロン、リム:スチール | 耐熱温度 | -40℃～120℃ |
| 車輪径×幅 | 75×32mm | 耐荷重 | 360kg |
| 軸径 | 10mm | 軸幅 | 36mm |
| リム幅 | 45mm | ベアリング幅 | 25.3mm |
| 重量 | 210g | 用途 | 台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー |
| 特長 | 大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性･耐寒性、低騒音、耐薬品性 | | |
| ボールベアリング | | | |
| 水のかかる場所でも使用可能です。 | | | |
| CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.