

品番：EA986WE-150


品名：150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)



販売価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
カタログ価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



仕様



MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、車輪場所でも耐摩耗性が優れ、機械部品や部品等に優れています。
耐熱温度が優れ、大きく、サイズが広い材料です。また、耐摩耗性があるアルミコーティングや、アルミに耐える耐腐食性に優れています。

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	150×44mm	耐荷重	1150kg
軸径	20mm	軸幅	52mm
リム幅	67mm	ベアリング幅	40.2mm
重量	970g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

