

品番：EA986YB-24

品名：20インチ 三輪自転車



販売価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
カタログ価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 07:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2463ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ミムゴ	型番	MG-TRE20L
※注意※	お客様組立品	商品名	SWING CHARLIE(スイングチャーリー)
タイヤサイズ	フロント:20型、リア:16型×2	ギア数	変速なし
重量(kg)	26.3	カラー	グリーン
フレーム素材	スチール	サイズ	160×56×100cm
適応身長	125cm～	推奨適応体重	65kg
サドル地上高さ	約65～87cm	カゴサイズ	前かご:約41×32.5×24cm 後ろかご:約38×43×25cm
ブレーキ	前輪:キャリパーブレーキ 後輪:バンドブレーキ	仕様	シングルギア、スイング機能、前カゴ(樹脂製大型)、後ろカゴ(メッシュ)、LEDライト(手元スイッチ)、パーキングロック、前輪錠(スペアキー付)
ライト	LEDライト付き	鍵	前輪錠(スペアキー付き)

定番の前輪20インチサイズの三輪自転車

樹脂製で劣化もしにくく使い勝手バツグンな前後の大型バスケットは、合わせて70Lの大容量
鮮やかなグリーンが魅力的です
駐輪時などに前輪を動かないようにロックできる前輪安全ロック付
前カギはシリンダータイプで、盗難防止・破損対策できます。
明るく長もちのLEDライト搭載で夜間も安心して走行できます。
乗車したまま操作できるライト手元スイッチ付
スイング切替レバーを「走行時」に切り替えれば、スイングするようになり、カーブも大回りせず曲がることが可能です。
左右にふれて、小回りラクラク
三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
※三輪自転車は構造上、二輪自転車とは全く乗車感覚が違います。安全な場所にて十分練習してからご使用ください。
※左右のバランスをとりながらの走行が必要です。
※スイングレバー「停車時」(スイング機能をロックした状態)での走行は大変危険です。走行する際には、必ずスイングレバーを「走行時」に切り替えてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.