

品番：EA986YB-25

品名：18インチ 電動三輪自転車



販売価格	189,000円(税抜) / 207,900円(税込)		
カタログ価格	189,000円(税抜) / 207,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2463ページ		



#### 仕様

メーカー	ミムゴ	型番	BEPN18PN
商品名	E-PARTON PLUS(イーパートンプラス)	タイヤサイズ	フロント:18型 リア:14型×2
ギア数	シングル	重量(kg)	本体:約30 バッテリー:約1.41
カラー	マットカーキ	フレーム材質	スチール
サイズ	約140×58×95.5cm	バッテリー	リチウムイオンバッテリー(5.8Ah)
充電時間	約3時間30分	推奨適応体重	65kg
アシスト切替	3モード(低・中・高)	カゴサイズ	前カゴ:約34(W)×29(D)×21(H)cm 後カゴ:約32(W)×40(D)×23(H)cm
サドル地上高さ	約67.5~84.5cm	適応身長	約128cm~
ブレーキ	前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ 後輪:サーボブレーキ	モーター	ブラシレスモーター(定格出力:250W)
充電器使用電源	AC100V~240V	走行距離	低モード:約30km 中モード:約25km 高モード:約20km
タイヤタイプ	ノーパンクタイヤ	ライト	LED前照灯

鍵	前輪錠(スペアキー付き)	仕様	アシスト機能、ノーパンクタイヤ、シングルギア、スイング機能、パーキングロック、ワンタッチコントローラー、前カゴ(樹脂製)、後カゴ(メッシュ)、LEDライト、前輪錠(スペアキー付)
付属品	バッテリー充電器(スペアキー付)、簡易工具2具(スパナ、六角レンチ)、ハブキャップ、ステムキャップ		

ひと回り小さいサイズ感と、ノーパンクタイヤでさらに安心感アップ!

普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得

〈注意〉バッテリーは自然放電します。バッテリー残量が少ないまま長期間使用されない場合、保護回路が働き電源が入らなくなることがあります。商品到着後は1週間以内に開封し、バッテリー残量が少ない場合は充電してください。また、使用していなくても定期的に充電してください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.