

品番：EA986YB-31A

品名：20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車



販売価格	125,000円(税抜) / 137,500円(税込)		
カタログ価格	125,000円(税抜) / 137,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/16 01:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2523ページ		



仕様

メーカー	ミムゴ	型番	MG-AP20EBN
商品名	ACTIVEPLUS	タイヤサイズ	20型
重量	約23.0kg	カラー	マットブラック
材質	スチール(リム:アルミ合金)	折りたたみサイズ	約87×50×66cm
組立サイズ	約158×54×104cm	推奨適応体重	65kg
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah)	モーター	ブラシレスモーター(定格出力:250W)
ギア数	3モード	アシスト切替	3モード(エコ、平坦、坂道)
走行距離	約21km	サドル高さ	約740~940mm
ハンドル径	φ22.2mm	充電器	電源:AC100V~240V、充電時間:約4時間
仕様	アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア	付属品	バッテリー充電器(カギ2本)

フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。

3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト

型式認定番号取得(公道の走行が可能)

ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.