

品番：EA986YB-33

品名：26インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車



販売価格	142,500円(税抜) / 156,750円(税込)		
カタログ価格	142,500円(税抜) / 156,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 15:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2523ページ		



仕様

メーカー	ミムゴ	型番	MG-AP26EBN
商品名	ACTIVEPLUS	タイヤサイズ	26型
重量	約26.2kg	カラー	スモークシルバー
材質	スチール、アルミ合金	折りたたみサイズ	約130(W)×64(D)×94(H)cm
組立サイズ	約188(W)×58(D)×111(H)cm	カゴサイズ	約36(W)×31(D)×24(H)cm
推奨適応体重	65kg	推奨適応身長	約147cm～
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah)	モーター	ブラシレスモーター(定格出力:250W)
ギア数	3モード	アシスト切替	3モード(エコ・平坦・坂道)
走行距離	(充電1回分) エコモード:約35km 平坦モード:約30km 坂道モード:約25km ※走行距離は、走行条件によって変化します。	サドル高さ	約76～88cm
充電器	電源:AC100V～240V 充電時間:約3時間30分(PSEマーク)	仕様	電動アシスト機能、ノーパンクタイヤ装着、シングルギア、折りたたみフレーム、

			LEDライト・前カゴ・後ろキャリア付き・後輪カギ付き
付属品	バッテリー充電器、バッテリー用カギ、後輪錠用カギ	ブレーキ	前輪:キャリパーブレーキ 後輪:サーボブレーキ
軽快車タイプの電動アシストノーパンク自転車			
ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。			
3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト			
ワンタッチコントローラー			
反射ステッカー			
サークルキー(本体/バッテリー共通キー)			
型式認定番号(TSマーク)取得 普通自転車として公道の走行が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.