

品番：EA987-7A

品名：150kgx7.0m チェーンブロック



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 66,900円(税抜) / 73,590円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 66,900円(税抜) / 73,590円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/03 13:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|                     |                             |            |       |
|---------------------|-----------------------------|------------|-------|
| 定格荷重(kg)            | 150                         | 揚程(m)      | 7.0   |
| 重量(kg)              | 4.7                         | 手巻力量(kg)   | 17    |
| フック口開き              | 14mm・19mm                   | フック間最小距離   | 220mm |
| 試験荷重                | 150%                        | 昇降移動距離手鎖1m | 67mm  |
| 線径×ピッチ              | 荷鎖:3.0×9.3mm<br>手鎖:2.5×14mm | 荷鎖掛数       | 1     |
| 荷鎖等級                | V                           | 手鎖長さ       | 2m    |
| 超軽量タイプ              |                             |            |       |
| 長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用 |                             |            |       |
| 工具箱に入ります。           |                             |            |       |
| ハイレベルの剛性構造・機構保持     |                             |            |       |
| 過負荷防止機能付            |                             |            |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

