

# 品番 : EA987CH-11A

品名 : 100kg ロープホイスト(Φ5mmx19.5mロープ/リンク)



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 84 (2026/01/09 21:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

使用荷重	100kg	滑車	上部:4車 下部:3車
吊り上げ比	1:6(理論値)	ロープ長	19.5m
ロープ径	5mm	車輪径	Φ37mm
揚程	2.5m	リング線径	6mm
リング口幅	7mm(実寸)	有効リング内寸	27×14mm(実寸)
材質	ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン ロープ:ポリプロピレン	重量	860g

リングはネジ式で開閉可能です。

<<ご注意ください>>

荷重の1/6の力で揚げられます。(1/6はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/6以上の力が必要になります。)

両側から滑車を挟んでいるプレートの中央部についているボルト・ナットは、少し余裕を残して締めてあります。

このボルトを締めすぎると、滑車が回らない又は回りにくくなるなどして、ロープが擦れ切れる可能性がある為です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

