品番: EA987DC-10A

品名: AC100V/125kgx10m 電動チェーンブロック



販売価格	<b>155,000円</b> (税抜)/ 170,500円(税込)				
カタログ価 格	155,000円(税抜)/170,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 15:53現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





## 仕様

定格荷重(kg)	125	揚程(m)	10
巻上速度(m/分)	6.5	重量(kg)	10.3
電源	単相100V	モーター出力	180W
操作コード	9.5m	フック間最小距離	280mm
電源コード	3m	ロードチェーン	線径×ピッチ:3×9mm

過負荷防止、過巻防止機能付

超軽量・コンパクト設計

V級表面硬化ロードチェーンを採用

上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備

チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.