

品番 : EA987DD-8

品名 : AC100V/200kgx 8m 電動チェーンブロック



販売価格	183,100円(税抜)／201,410円(税込)		
カタログ価格	183,100円(税抜)／201,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/10 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1739ページ		



仕様

定格荷重(kg)	200	揚程(m)	8
巻上速度(m/分)	3.8	重量(kg)	10
電源	単相100V	モーター出力	180W
操作コード	2.5m	電源コード	3m
フック間最小距離	280mm	フック口開き	20mm
ロードチェーン	線径×ピッチ:3×9mm		

超軽量・コンパクト設計

V級表面硬化ロードチェーンを採用

過負荷防止機能、過巻防止希望を搭載

上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備

チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.