

品番：EA987E-11

品名：2.0ton/5.0ton ビームチャック



販売価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/08 02:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1809ページ		



仕様

定格容量	横使用: 2t、縦使用: 5t	適用鋼材	山留工: 300・350・400、 基礎工: H鋼(穴開け必要)
全長	255mm	ピン径	22mm
重量	3.7kg		
スチール製			
基礎工事・山留工事の時間短縮に			
ピンは抜け止め装置により抜け落ちません。			
縦吊り、横吊り兼用タイプ(上運搬途中で方向転換に最適)			
ナットを使わないのでボルト・ナットの落下の心配がなく安全。			
ネジ部分とナットが無いので、泥(モルタル)、土などの掃除の必要がなくメンテナンスが楽。			
ネジ山が潰れたり、取付に手間がかからず作業の中断がない。			
徹底した軽量化と安全設計により、脱着が楽で作業しやすく疲れません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

