

品番：EA987EF-0.5

品名：0.5ton ギヤードトロー式チェーンブロック



販売価格	51,200円(税抜) / 56,320円(税込)		
カタログ価格	51,200円(税抜) / 56,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1741ページ		



仕様

定格荷重(t)	0.5	適合ビーム幅(mm)	75・100・125
重量(kg)	21	標準揚程	2.5m
最小の高さ(mm)	125(100)	最小回転半径(mm)	900
フック間最小距離	299mm	横行平均手動力	2kg
スチール製			
ギヤードトローリ結合式です。			
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。			
GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。			
強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。			
ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。			
高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。			
高精度なギヤと軸受け構造です。			
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。			
信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。			
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。			

二重カバーで雨水、塵埃を防御します。

作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。

巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.