品番: EA987EF-1

品名:1.0ton ギヤードトロリー式チェーンブロック



販売価格	69,300円(税抜) / 76,230円(税込)				
カタログ価 格	69,300円(税抜)/76,230円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 11:17現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1790ページ				





仕様

定格荷重(t)	1	適合ビーム幅(mm)	75·100·125
重量(kg)	27.4	標準揚程	2.5m
最小の高さ(mm)	150(125)	最小回転半径(mm)	1100
フック間最小距離	320mm	横行平均手動力	3.5kg

スチール製

ギヤードトロリ結合式です。

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。

GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。

強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。

ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。

高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。

高精度なギヤと軸受け構造です。

異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。

信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。

フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。

二重カバーで雨水、塵埃を防御します。

作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。

巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.