

品番：EA987EF-3

品名：3.15ton ギヤードトロー式チェーンブロック



販売価格	143,700円(税抜) / 158,070円(税込)		
カタログ価格	143,700円(税抜) / 158,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

定格荷重(t)	3.1	適合ビーム幅(mm)	100・125・150
重量(kg)	57.5	標準揚程	3m
最小の高さ(mm)	180	最小回転半径(mm)	1700
フック間最小距離	521mm	横行平均手動力	8kg
スチール製			
ギヤードトローリ結合式です。			
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。			
GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。			
強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。			
ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。			
高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。			
高精度なギヤと軸受け構造です。			
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。			
信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。			
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。			

二重カバーで雨水、塵埃を防御します。

作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。

巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.