

品番：EA987GL-5

品名：3.2ton/M24x36mm 回転アイボルト



販売価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1811ページ		



仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	リング内径(mm)	48
リング線径(mm)	19	型番	VRS-F-M24
ねじ径	M24×36	使用荷重	3.2t
ネジピッチ	3.0	重量	0.9kg
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装			
ニッケルクロムモリブデン鋼			
基部は360°回転式			
並目			
ボルトを固定した状態で負荷方向に回転します。			
ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。			
相手面に密着させて使用して下さい。			
吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

