

品番 : EA987GL-7

品名 : 7.0ton/M36x54mm 回転アイボルト



販売価格	60,300円(税抜)／66,330円(税込)		
カタログ価格	60,300円(税抜)／66,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 07:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1811ページ		



仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	リング内径(mm)	72
リング線径(mm)	29	型番	VRS-F-M36
ねじ径	M36×54	使用荷重	7t
ネジピッチ	4.0	重量	2.9kg

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

ニッケルクロムモリブデン鋼

基部は360°回転式

並目

専用キー付属

ボルトを固定した状態で負荷方向に回転します。

ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。

相手面に密着させて使用して下さい。

吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.