

品番：EA987GM-4

品名：4.0 ton/M24x36mm ヘアリング 入スイベル吊フック



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 66,100円(税抜) / 72,710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 66,100円(税抜) / 72,710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/11 03:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1761ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------|------|---------------|
| メーカー | ルッドリフティングジャパン (RUD) | 型番 | PP-S-4t-M24 |
| 使用荷重 | 4.0t | ねじ径 | M24×36mm |
| 全長 | 263mm | 口の開き | 35mm |
| 適正トルク値 | 150Nm | 材質 | ニッケルクロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 3.5kg | | |

荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト (360°回転、230°可動)

コブラフック (安全ラッチ付) タイプ

シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。

ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。

ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。

ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。

吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
周囲温度 (225℃～400℃) で色変化する、強度劣化を目視で確認できます。
(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)

鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用

屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ

並目

CEマーク取得、BG安全認定品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.