


品番：EA987GS-1

品名：4.0 ton 溶接型吊り環



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 4,900円(税抜)／5,390円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 4,900円(税抜)／5,390円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/15 00:05現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |



仕様

|                                                                                                |                    |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|
| メーカー                                                                                           | ルッドリフティングジャパン(RUD) | 型番   | VRBS-4t |
| 材質                                                                                             | ニッケルクロムモリブデン鋼      | サイズA | 62mm    |
| サイズB                                                                                           | 16mm               | サイズD | 48mm    |
| サイズT                                                                                           | 65mm               | 使用荷重 | 4t      |
| 重量                                                                                             | 0.8kg              |      |         |
| ピンクパウダー塗装はされていません。                                                                             |                    |      |         |
| 並目                                                                                             |                    |      |         |
| 2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。                                                    |                    |      |         |
| V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップ。                                                                     |                    |      |         |
| 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済み。                                                             |                    |      |         |
| 溶接式シャックルは、溶接適合材質St52.3(1.0570)の鍛造加工品です。<br>本製品には、基本使用荷重値が明確に刻印されています。                          |                    |      |         |
| 特許取得スペーサは、ルート溶接に要する空隙剤として機能します。(およそ3mm)                                                        |                    |      |         |
| 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を充足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがありません。したがって野外現場でも使用できます。 |                    |      |         |
| 低い取り付け高さ                                                                                       |                    |      |         |

代替品

|                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div>品番</div>EA987GK-24A</div> <div><div>コメント</div>使用荷重5.3t</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.