

品番 : EA987GW-11

品名 : 1.25ton スイベルアイフック[口幅ワト<sup>°</sup>]



販売価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
カタログ価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1755ページ		



#### 仕様

使用荷重(t)	1.25	口の開き(mm)	36.5
全長	188.5mm	リング内径(mm)	39.5×37.5
リング線径(mm)	11	重量(g)	850
材質	スチール		

#### 安全ラッチ付

フックの口開き幅が大きく様々なサイズ、形状の荷物に対応でき、掛け外しの作業においても快適に行うことができます。

フック受け部の断面が小さいため小さい取り付け部でも使用可能です。

60度の位置にエンボスマーカーを追加しているので玉掛け作業時の吊り角度への注意喚起となります。

フックに荷が掛かっている状況でも使用過重が見やすいうように、アイ部の根元に大きく使用過重を表示しました。

アイ部が大きいのでシャックル等金具を直接連結可能!

アイ部Rが大きいのでベルトスリングを直接掛けられダメージも軽減。

外れ止めがさらに頑丈に!

金具の面が大きく手袋を付けてても作業しやすい!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

