品番: EA987GY-10

品名: 0.5ton/M10x16mm マルチアイボルト



販売価格	11,400円 (税抜)/12,540円(税込)				
カタログ価 格	11,400円(税抜)/12,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/17 14:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1811ページ	•			









仕様

メーカー	浪速鉄工(IRON WAVE)	型番	ME1008C
使用荷重	0.5t	ねじサイズ	M10×16
内寸サイズ	25×32mm	リングサイズ	41×71mm
リング線径	8mm	締付トルクの目安	1.0~2.5kgf⋅m
材質	鍛造鉄 芯:SCM(クロムモリブデン鋼)	重量	0.19kg

国土交通省新技術提供システム『NETIS』認定品

NETIS登録番号: KK-150017-VE

重量物吊り上げ軸に対し360度回転

吊り方向に対しても180度可動

従来のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り・斜め吊り・引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。

JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能となるので、対象物のネジ穴加工が小さくてすみ、コスト削減になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.