

品番 : EA987GY-36

品名 : 8.0ton/M36x57mm マルチアイボルト



販売価格	45,200円(税抜)／49,720円(税込)		
カタログ価格	45,200円(税抜)／49,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 06:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1811ページ		



## 仕様

メーカー	浪速鉄工(IRON WAVE)	型番	ME3632C
使用荷重	8.0t	ねじサイズ	M36×57
内寸サイズ	90×112mm	リングサイズ	154×235mm
リング線径	32mm	締付トルクの目安	15.0～50.0kgf·m
材質	鍛造鉄 芯:SCM(クロムモリブデン鋼)	重量	7.60kg

国土交通省新技術提供システム『NETIS』認定品

NETIS登録番号:KK-150017-VE

重量物吊り上げ軸に対し360度回転

吊り方向に対しても180度可動

従来のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り・斜め吊り・引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。

JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能となるので、対象物のネジ穴加工が小さくてすみ、コスト削減になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.