

品番：EA987HA-125A


品名：125mm 強力型滑車(1車)



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		



ワイヤーを入れる



船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	125×1S
材質	スチール	車径	125mm
使用荷重	1.5t	使用ロープ径	~14mm
全長	395mm	重量	5kg
フック口開き	28mm	シャフト径	20mm

ベケット付(本体下部のリング)

1車

スナッチタイプ

スイベル式(360°回転)

スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。

フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。

シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。

強力・堅牢な滑車です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.