品番：EA987HC-75

品名：75mm 滑車(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入)

販売価格	7,710円（税抜）／ 8,481円（税込）		
カタログ価格	7,710円（税抜）／8,481円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/18 21:06現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1786ページ		






仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	SY75
材質	スチール	仕様	シャックル型
使用ロープ径	～10mm	車径	75mm
使用荷重	350kg	全長	185mm
重量	1.1kg	フック口開き	22mm
シャフト径	15mm	用途	索道、船舶 鯉のぼりなどに

折れピンにより工具無しで本体と頭部を安全確実に分離結合できます。
小型・軽量で持ち運びが容易。
全長が短くて、空間を有効利用可能。
シーブ綱道のRが小さく、小径ワイヤーロープを傷めない。
シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。
全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
安全係数5以上で設計、強力安全。
使用頻度の多い作業や、シープが高速回転する場合はベアリング入をご使用ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.