


品番：EA987HH-125B

品名：125mm 強力型滑車(2車・オーフ)



販売価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 08:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		



船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

#### 仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	125×2SO
材質	スチール	車径	125mm
使用荷重	1.5t	使用ロープ径	14mm
全長	367mm	重量	8kg
シャフト径	20mm		
ベケット付(本体下部のリング)			
2車			
オーフスナッチタイプ			
スイベル式(360°回転)			
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。 先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。			
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。			
強力・堅牢な滑車です。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.