

品番：EA987HH-75B

品名：75mm 強力型滑車(2車・オーフ)



販売価格	8,850円(税抜) / 9,735円(税込)		
カタログ価格	8,850円(税抜) / 9,735円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		



船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	75×2SO
材質	スチール	車径	75mm
使用荷重	0.5t	使用ロープ径	10mm
全長	275mm	重量	3kg
シャフト径	12mm		
ベケット付(本体下部のリング)			
2車			
オーフスナッチタイプ			
スイベル式(360°回転)			
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。 先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。			
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。			
強力・堅牢な滑車です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.