


品番：EA987HK-2

品名：66mm/1車アイ ナイロンプーリー



販売価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/23 07:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1738ページ		



カタログ訂正 ●使用荷重:(誤)50→(正)20、全長:(誤)115→(正)108 (No.57 9048)

仕様

車径	66mm	溝幅	9mm
使用ロープ径	～9mmまで	全長	108mm
フックアイ内径	13mm	使用荷重	20kgf
材質	枠:SUS304 シーブ:ナイロン	重量	76g
樹脂繊維ロープや綿ロープ用の調整滑車として			
スイベル式(360°回転)			
小型・軽量			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.