品番: EA988BD-3

品名: 0.8tonx3.0m レバーホイスト



販売価格	32,000円(税抜)/35,200円(税込)				
カタログ価格	32,000円(税抜)/35,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/10 06:29現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1764ページ				









簡単操作のワンタッチ遊転機構搭

仕様

使用荷重	0.8t	最大巻取長	3m
重量	7kg	フックロ開き	23mm
フック間最小距離	290mm	手巻力量	30kg
ロードチェーン	線径:5.6mm、掛数:1	カミコミ防止	プレーキ周りを防錆処理で噛み込みを 防止します。
操作性アップ	ハンドル上部に丸みをつけて操作性を 向上させました。	頑丈な外れ止め金具	フック先端部を短くすることで、ワイヤー を外れにくくしました。

ラチェット式で、使い易く安全です。

遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載

グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.