品番: EA988BE-3

品名: 1.0tonx3.0m レバーホイスト



販売価格	34,100円 (税抜)/37,510円(税込)				
カタログ価格	34,100円(税抜)/37,510円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/10 07:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1764ページ				











簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載

仕様

使用荷重	1t	最大巻取長	3.0m
重量	7.2kg	フックロ開き	28mm
フック間最小距離	312mm	手巻力量	37kg
ロードチェーン	線径:5.6mm、掛数:1	カミコミ防止	ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを 防止します。
操作性アップ	ハンドル上部に丸みをつけて操作性を 向上させました。	頑丈な外れ止め金具	フック先端部を短くすることで、ワイヤー を外れにくくしました。

ラチェット式で、使い易く安全です。

遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載

グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.