

品番 : EA989RD-22A

品名 : 363kg ハンドワインチ(左ハンドル/自動ブレーキ付)



販売価格	42,300円(税抜)／46,530円(税込)		
カタログ価格	42,300円(税抜)／46,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/13 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1714ページ		



亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています

仕様

引張能力	363kg	最大巻取長さ	ワイヤーロープ: 4.76mm×20.7m ストラップ: 50mm×8.22m
ギア比	4.4:1	重量(kg)	3.6
ドラム幅	52mm	ドラムハブ直径	47.6mm
ハンドル長さ	177.8mm		

自動ブレーキ式

左手ハンドル

亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。

ブレーキ付

最小限の力で作業することができます。

ハンドルが離れているときでもロックすることができます。

亜鉛タフプレート仕上げ

適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。

自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のワインチの暴走を防ぎます。

熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア

ハンドル付

アメリカ製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.