


品番 : EA989RD-32

品名 : 680kg ハンドワインチ(ウォームギア)



販売価格	32,700円(税抜)／35,970円(税込)		
カタログ価格	32,700円(税抜)／35,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 14:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



巻取り部が2つに分かれている為、反対方向から2本のラインを同時に巻くことが可能です。

仕様

引張能力	680kg	最大巻取長さ	6.35mm×13.1m(片側6.55m)
ギア比	30:1	重量(kg)	4.5
ドラム幅	60mm	用途	横引き・吊上げ用
ドラムハブ直径	38.1mm	ハンドル長	177.8mm

ウォームギアブレーキ式

スプリットドラム

ブレーキ付

ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。

ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付

ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。

巻取り部が2つに分かれている為、反対方向から2本のラインを同時に巻くことが可能です。

ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア

代替品



品番 EA989RD-31

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.