






品番：EA989SC-21

品名：545kg ハンドウインチ(ステンス製)



販売価格	26,000円(税抜)／ 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 （2026/02/13 10:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1714ページ		



錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ

仕様

引張能力	545kg	最大巻取長さ	5mm×20m
ギア比	4.1:1	重量	2.5kg
ドラム幅	51mm	ドラム径	17.5mm
ハンドル長	200mm	材質	本体:ステンレス(SUS304) ハンドルの外面:PVC樹脂 伝動軸の軸受け:銅製 スイッチレバーの外面:PVC樹脂 付属のケーブル固定用のネジ、ナット:鉄
付属品	ワイヤロープ止めねじ		
横引き用			
つめかけブレーキ式(フリーホイール)			
頑丈で精密性の高いギア構造			
握りやすいハンドルデザイン			

