

品番：EA990KB-28

品名：USB/Type-C ドラム缶オイルポンプ(充電式)



販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 20:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	工進	型番	BEP-10
吐出量	12L/min	適用	灯油(ガソリン不可)
吐出ホース	620mm	吸入パイプ	360mm
吐出口径	20mm	吸入口径	35mm
液温	-5~40℃	電源	リチウムイオン電池
連続使用時間	約70分	充電時間	約3時間
自動電源オン・オフ機能	液面感知センサー (ポンプの状態お知らせライト付き)	保護・安全装置	ポンプ本体オートパワーオフ:5分
サイズ	49×64×554mm	重量	350g
使用不可液体例	軽油、ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など	付属品	USB充電ケーブル(30cm)、保護キャップ、ボールチェーン、取扱説明書

「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!バッテリー内蔵の充電式灯油ポンプ

1分間の急速充電で約10Lの給油が可能であり、満充電時には最大約800L(20Lポリタンク約40回分)の給油が行えます。

USB Type-Cによる充電が可能で、日常的な利便性が向上します。

明るさ3段階調整可能なLEDライト付きで、夜間の給油に便利です。

満タンで自動停止します。

満充電にかかる電気代はわずか約0.8円と、非常に経済的です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.