


品番 : EA990KB-3

品名 : AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動)



販売価格	101,300円(税抜) / 111,430円(税込)		
カタログ価格	101,300円(税抜) / 111,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 15:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0640ページ		



## 仕様

メーカー	工進	型番	FA-100
吐出量	50L/min	電源	AC100V
適用	低粘度油用(軽油からA重油まで) (油温15°CでVG32)(ガソリン不可)	ホース長	2m
連続使用時間	連続	重量	10.5kg
全長	1180mm	コード長	4.8m
本体	アルミ合金製	用途	ドラム缶からの油の移送
流量調節	ガンノズル(アルミ合金回転式20mm)	接続ねじ	管用平行ネジ
全揚程	7m	ファンカバー色	赤
液温	5~40°C	カーボンブラシ交換	約400時間、使用限度5.5mm
吐出口径	20mm	吸入口径	Φ56mm
電流	2.7A	出力	120W/7350rpm
吐出ホース	20mm×2m	使用不可液体例	ガソリン、第一石油類、溶剤、薬品、水など
電動式ドラムポンプ			
オイル用なので、水や洗剤で使用すると			

内部部品が錆びて使用できなくなります。

満量になると給油が自動で止まります。(別売:EA991CH-23使用時)

軽油からA重油まで幅広く使える電動式ドラムポンプです。

電動式ドラムポンプなので、スイッチを入れるだけで手軽に使えます。

ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高能率ポンプです。

軽油を最後まで吸上げられない時は、本体内部でエア一咬み(軽油の泡立ちによる)を起こしている可能性があります。

軽油の泡立ちが収まるのを待ってから作業を再開してみてください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.