


品番：EA990KT-12

品名：ドラム缶用ポンプ(手押し式/アドブルー対応)



販売価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
カタログ価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/21 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



強化された軽量プラスチック構造

仕様

吐出量	320ml/ストローク	適用	DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油
全長	1299mm	重量	1.2kg
材質	ポリエチレン・ポリプロピレン	吐出口外径	20mm
ホース長	約2m		

スパウト付

「エアベントキャップ」

ねじ式構造と耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。

「吐出ホース収納構造」

吐出ホース固定クランプ

使用後の吐出ホースを安全に保管できます。

「ハンドルレバー」

人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ

便利でスムーズなレバー(最大80°)

最小限の力で操作可能

「ドラムプラグアダプター」

60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利です。

ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。

ダブルブレードピストン構造のピストンデザイン

3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能

吐出ホースは内径19mmホースに交換可能

強化された軽量プラスチック構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.