

品番：EA990KT-22

品名：[AC/DC] 電動式オイルポンプ



販売価格	8,190円(税抜) / 9,009円(税込)		
カタログ価格	8,190円(税抜) / 9,009円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/20 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0640ページ		



仕様

吐出量	9~15L/min	電源	DC12V・AC100V
適用	軽油、尿素水、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹼、殺虫剤、水肥料、農薬	ホース長	2.5m
全長	669mm (持ち手:203mm、吸入管:466mm)	連続使用時間	15分
重量	405g	本体材質	ポリプロピレン
電源コード長	ACアダプター:4m DCケーブル:3.9m	最大揚程	3m
定格出力	DC12V 2A	吸入管先端径	φ31mm
ノズル外径	15.9mm	使用不可の液体	ガソリン、アセトン、ベンゼン、クレゾール、エチル、フェノール、メチルエチル、高濃度の苛性ソーダ液、硝酸、塩酸、硫酸、希釈剤または溶媒

ノズルレバーの位置を変更できます。

★吐出ホースを収納可能なフック付

シャワーノズル付

オートストップ機能は付いていません。(レバーを握れば出て、離せば止まります)

用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用

シャワー、ストレートどちらでも使用可能

フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。

代替品

	<p>品番 EA990KT-22B コメント 変更なし</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.